


Doppelwandiges Schubkastensystem AvanTech YOU

► Öffnungssystem Push to open Silent für Actro YOU

Optionale Synchronisation für Push to open Silent



Synchronisationsstange:


- Zum Selbstabblängen, Länge 2000 mm
- Aluminium eloxiert

Verbinder:

- Zur Verlängerung / Verschnittoptimierung der Synchronisationsstange
- Kunststoff grau

Artikel	Bestell-Nr.	VE
1 Synchronisationsstange	9 236 718	1/100 St.
8 Verbinder	9 221 295	1/20 St.


Optionale Multi-Synchronisation für Push to open Silent



- Empfohlener Einsatz bei zwei durch eine Blende verbundene Schubkästen
- Aluminium eloxiert, Kunststoff grau

Artikel	Bestell-Nr.	VE
1 Synchronisationsstange	9 236 718	1/100 St.
6 Push to open Silent Multi-Synchronisation Adapter	9 278 452	1/20 St.


Flexibler Adapter für Push to open Silent Synchronisation



- Für den Einsatz bei tiefenversetzten Auszugsführungen mit schrägen oder gebogenen Fronten
- Tiefenversatz max. 150 mm
- Winkel an der Synchronisationsstange max. 25°
- Ersetzt den Adapter zur Synchronisation im Set Push to open Silent

Bestell-Nr.	VE
9 262 213	1/20 St.

Umlenkung für Push to open Silent Synchronisation



- Für den Einsatz bei z. B. Siphonanwendungen
- Ermöglicht eine Synchronisation in 3 unterschiedlichen Tiefenpositionen

Set besteht aus:

- 2 Stück Gehäuse mit vormontierter Umlenkstange
- 2 Stück Adapter Push to open Einheit
- 2 Stück Adapter Synchronisationsstange

Bestell-Nr.	VE
9 278 453	1 Set

Hinweise

► AvanTech YOU Schubkasten	220 - 225	► Designoptionen / Zubehör / Illumination	250 - 259
► AvanTech YOU Frontauszug	226 - 229	► Actro YOU / Quadro V6 YOU	260 - 269
► AvanTech YOU Inlay Frontauszug	230 - 232	► Push to open Silent	262 - 263 / 266 - 267
► Innenfrontoptionen	234 - 239	► Qualitätskriterien	356



hettich.com/short/370f63